

# iCon

軽くて中が見える滅菌コンテナ  
フィルター交換不要。  
しかもプラズマ滅菌対応。



# 使いやすさ抜群の滅菌コンテナ その秘密はスペシャルティポリマー & ステンレスフィルタ。

## 中が見えるという安心。

視認性に優れる全面透明なフタ。  
滅菌直後に内部のインジケータや  
乾燥状態を確認できて安心です。

## フタも本体もポリマーでとても軽量。

軽くて極めて強靱。金属コンテナの  
ように落としても変形しません。

## アルミニウムの比重

2.7

## ポリフェニルサルフォンの比重

1.3



マイクロスコープ画像



## フィルタ交換不要で手間いらず。さらにプラズマ滅菌対応。

半分の面積でも滅菌できるフィルタは5000回滅菌しても  
目詰まりわずか4%。しかも過酸化水素の吸着がないので  
プラズマ滅菌にも対応します。

滅菌コンテナ	フルサイズ	ミドルサイズ	ハーフサイズ	ロングサイズ	ミニサイズ
型式	iCon-FS	iCon-MS	iCon-HS	iCon-LS	iCon-mini
サイズ	580×294×150mm	455×294×150mm	285×294×150mm	718×298×105mm	290×160×60mm
型式	iCon-FX	iCon-MX	iCon-HX		
サイズ	580×294×105mm	455×294×105mm	285×294×105mm		
材質	本体・フタ：ポリフェニルサルフォン フィルタ：ステンレス (SUS316L)				
安全性	安全保存期間：6ヶ月 フィルタバクテリアバリア性：97.4% (参考：他社製ペーパーフィルタ：69.0%)				
滅菌有効性	高圧蒸気滅菌・EOG滅菌・プラズマ滅菌				
フィルタ耐久性	5,000回滅菌後の目詰まりわずか4% フィルタ面積50%でも滅菌可能				

バスケット	フルサイズ	ミドルサイズ	ハーフサイズ	ロングサイズ	ミニサイズ
型式	iMesh-FL	iMesh-ML	iMesh-HL	iMesh-LM	iMesh-mini
サイズ	540×255×50mm	415×255×50mm	245×255×50mm	650×255×50mm	260×130×40mm
型式	iMesh-FT	iMesh-MT	iMesh-HT		
サイズ	540×255×75mm	415×255×75mm	245×255×75mm		
材質	ステンレス (SUS304)				

回収コンテナ	フルサイズ	ミドルサイズ	ハーフサイズ
型式	iCon-FR	iCon-MR	iCon-HR
サイズ	580×294×150mm	455×294×150mm	285×294×150mm
材質	本体・フタ：ポリフェニルサルフォン		
洗浄	ウォッシュャedisinfecta対応		

[www.daito-nets.co.jp](http://www.daito-nets.co.jp)

大東金網株式会社 メディカル事業部

〒550-0015 大阪市西区南堀江1丁目10番11号 TEL (06)6541-9966 (代表) FAX (06)6541-9969 MAIL info@daito-nets.co.jp

この資料の記載内容は2017年8月現在のものです。この資料に記載された仕様は予告なく変更することがあります。

お問い合わせ、お買い求めは信頼のある当店へ。